

Garant**Pistoleikkuu uurto, HU 7310, Pistoleveys w: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273709 3
GTIN	4067263736721
Tuoteluokka	21L

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pistoleveystoleranssi w	$\pm 0,03$ mm
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,07 - 0,2 mm/kierr,
Pistoleveys w	3 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	N
Oheiskäyttö	Ti
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HU 7310
Kulman säde R	0,05 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	350 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	350 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	S
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		