


**Garant****Pistoleikkuu uurto, HU 7310, Pistoleveys w: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273709 2
GTIN	4067263736714
Tuoteluokka	21L

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pistoleveystoleranssi w	$\pm 0,03$ mm
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
Syöttö f	0,05 - 0,15 mm/kierr,
Pistoleveys w	2 mm
Pääkäyttöalue	N
Oheiskäyttö	Ti
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HU 7310
Kulman säde R	0,05 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu	350 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	350 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	S
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		