

Garant

GARANT Softcut® HSI, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 32/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	214902 32/4
GTIN	4045197674418
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Kulumista kestävä lämpökäsitelty teräs korroosionsuojapinnoitteella. Tarkka kääntöterän kiinnitys määritellyllä kiristysmomentilla. Väljä ja tiheä hammastus yksilöllisiin jyrästrategioihin.

Käyttö:

Eryteisesti pienempitehoisiin koneisiin ja työstöön suurissa syvyyksissä.

Huomautus:

Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla $a_p = 6$ mm.

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää **käännetään aina merkittyyyn suuntaan (vastapäivään).**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	105 mm
Varren Ø D_s h6	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Terän Ø D_c	32 mm
Ulkoneman pituus L_1	45 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p,max}$	6 mm
Sopiva kääntöterä	SO.. 0836..

Terien lkm Z	4
Sarja	Softcut®
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219863