

**metabo****Elektroninen nauhaviila, Tyyppi: BFE9-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077720 BFE9-20
GTIN	4007430298829
Tuoteluokka	03D

**Kuvaus****Malli:**

Tehokas, kompakti nauhaviila hiontaan, satinointiin ja purseenpoistoon vaikeapääsyisissä paikoissa.

- **Vario-Constamatic (VC) -täysaaltoelektroniikka säätimellä: työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät lähes vakioina kuormituksen aikana.**
- **Ilman työkaluja 270° kääntyvä hiomaosa mukautuu mihin tahansa työasentoon.**
- **Profiloitu käyttöpyörä: vähentää hiomahihnan luistamista.**
- **Hiomanauhan vaihto ilman työkaluja ja säädettävä nauhaohjaus.**
- **Elektroninen pehmeä käynnistys.**
- **Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuoja pitkää käyttöikä varten.**
- **Poiskytkentähiiliharjat moottorin suojaamiseksi.**

**Toimituksen sisältö:**

Lisäkahva, kantolaukku teräspeltiä, hiomanauhan varsi (6, 13, 19 mm), 10 hiomanauhaa (6×457 mm; P60), 10 hiomanauhaa (6×457 mm; P120), 10 hiomanauhaa (19×457 mm; P60), 10 hiomanauhaa (19×457 mm; P120), 4 kuitunauhaa.

**Tekninen kuvaus**

Valmistajamerkintä	BFE 9-20
Kaapelin pituus	4 m
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
nauhan pituus	457 mm

Paino	1,8 kg
Pakkaus	teräspeltikotelo
Tehonkulutus	950 W
nauhan enimmäisnopeus	9 - 20 m/s
Nauhan leveys	6 - 19 mm