

**DNMG 150604, Laji: CCX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250696 CCX
GTIN	4960664900879
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150604 CCX Laji: CCX
lastunmurtaja: PP
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 210 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PP
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	210 - 450 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuava aine	CERMET
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Laji	CCX
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä