

**DC.T 11T304, Laji: PR1725****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260386 PR1725
GTIN	4960664923458
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DC.T 11T304 PR1725 Laji: PR1725
lastunmurtaja: MFP-SKS
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	50 - 150 m/min
Laji	PR1725
Lastuava aine	KM

Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Toleranssi	G
Nirkon säde	0,4 mm
Oheiskäyttö	P
Pinnoitus	pinnoitettu
lastunmurtaja	MFP-SKS
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä