



## Tilaustiedot

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 077814 72296770 |
| GTIN         | 4014586897813   |
| Tuoteluokka  | 03F             |

## Kuvaus

### Malli:

Markkinoiden johtavat oskilloivat työkalut, kolme teholuokkaa (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), uusi malli, jossa on Starlock-työkalupidin (entistä parempi voimansiirto, jonka ansiosta työ edistyy 35 % nopeammin). Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus). Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen työskentelyyn. Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen voimansiirtolaitteiston ja pelkästään kuula- ja neulalaakereiden ansiosta. Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta. Tehokas monitoimityökalu nopeaan työskentelyyn (rakentamisessa ja remontoinnissa), yli 30-osainen tarvikelikoima puun ja metallin sahaukseen, hiontaan, laattojen leikkaamiseen ja moneen muuhun tehtävään.

### Toimituksen sisältö:

30-osainen tarvikesarja, imulaite ja L-BOXX. 30-osainen tarvikesarja, johon kuuluu: 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (10 mm), 2× E-Cut Long-Life -sahanterä (35 mm), 2× E-Cut Long-Life -sahanterä (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro -sahanterä (32 mm), 1× KM-sahanterä (Ø 75), 1× KM-raspi (kolmikulmainen), 1× lasta, 1× rei'itetty hiomalevy, à 1× rei'itetty hioma-arkki (K60, K80, K120, K180).

## Tekninen kuvaus

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Heilahteluväli (värähtelyliike) | 2 × 1,7 astetta                 |
| Värähtelyluku                   | 10000 - 19500 min <sup>-1</sup> |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Paino              | 1,4 kg                     |
| Tehonkulutus       | 350 W                      |
| Työkalupidin       | Starlock, Starlock Plus    |
| Energiansyöttö     | Verkkokäyttöinen           |
| Valmistajamerkintä | MM 500 PLUS TOP            |
| Kaapelin pituus    | 5 m                        |
| Pakkaus            | Järjestelmälaukku (L-Boxx) |
| Tuotetyyppi        | Monitoimikoneet            |