

**Garant****Jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova, KM, Tyyppi: E1220****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540355 E1220
GTIN	4067263736806
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT#**jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia.

**Varren pituus 200 mm** (jatkettavissa).

Varren Ø 6 mm.

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Kytke kone päälle vasta sitten, kun jyrsintätappi on uponnut työkappaleeseen.

**Tekninen kuvaus**

Pään Ø	12 mm
Kokonaispituus	220 mm
Pään pituus	20 mm
Muodon kuvaus	Pisara
Sarja	GARANT Master Uni
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		