



Tilaustiedot

Tilausnumero	723181 180
GTIN	
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Kestävä pää, induktiokarkaistut terät (n. 64 HCR), levitetty nivel, jossa epäkeskinen kaksoisnivehrakenne. Pihdit mustatut, pää kiillotettu, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret ja KNIPEXtend-liitäntä. KNIPEXtendiä käytetään laajennusten, kuten ColorCode Clips (CCC) -liitinten tai TetheredTool Clips (TTC) -liitinten kiinnittämiseen Tethered Tools -putoamissuojaan.

Etu:

Ylivoimainen sivuleikkuri, joka vaatii 50 % vähemmän voimaa verrattuna tavallisiin samankokoisiin sivuleikkureihin. Jälkiasetettu leikkuu vähentää voiman tarvetta.

Etu mainosteksti:

Ylivoimainen sivuleikkuri, joka vaatii 50 % vähemmän voimaa verrattuna tavallisiin samankokoisiin sivuleikkureihin. Jälkiasetettu leikkuu vähentää voiman tarvetta.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Huomautus:

Edellistä mallia nro 723180 voi edelleen tilata, kunnes KNIPEXtend-mallit ovat saatavilla.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	3,2 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	3 mm
Kokonaispituus	180 mm
Valmistajamerkintä	TwinForce

Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	5,5 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	Pihdit mustatut, pää kiillotettu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	kyllä
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit