

mimatic
Tool Systems**Sahanterät PolySAW-G Leveys ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218222 50
GTIN	2050001736970
Tuoteluokka	29C

Kuvaus**Malli:**

Katkaisuun, sahaamiseen ja uritukseen.
PolySAW-G:llä työstö onnistuu pohjaan asti.

Huomautus:

Ohjelaistumisarvot arvolle a_e max.

Tekninen kuvaus

Ø D	50 mm
Peruspitimen tyyppi	13/21
Terän leveys E	6 mm
Lastuamissyvyys leikkuuta kohti $a_{e\max}$	14,2 mm
Terien lkm Z	20
Varsi	reiällä
Pinnoitus	TiAlN

Syöttö f_z	0,02 mm
Raaka-aine	TKM
Tuotetyyppi	Leikkuupala jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Runkoweldonvarsi Tyyppi 13/21	218205 13/21
-------------------------------	--------------