

mimatic
Tool Systems**Sahanterät PolySAW-G Leveys ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 63mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218222 63
GTIN	2050001736987
Tuoteluokka	29C

Kuvaus**Malli:**

Katkaisuun, sahaamiseen ja uritukseen.
PolySAW-G:llä työstö onnistuu pohjaan asti.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle a_e max.

Tekninen kuvaus

Peruspitimen tyyppi	16/26
Terän leveys E	6 mm
Ø D	63 mm
Lastuamissyvyys leikkuuta kohti $a_{e\max}$	18,5 mm
Terien lkm Z	24
Varsi	reiällä
Pinnoitus	TiAlN

Syöttö f_z	0,02 mm
Raaka-aine	TKM
Tuotetyyppi	Leikkuupala jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Runkoweldonvarsi Tyyppi 16/26	218205 16/26
PolySAW-peruspudinreillä Tyyppi 16/26	218210 16/26