

**mimatic**  
Tool Systems**Sahanterät PolySAW-G Leveys ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218222 32
GTIN	2050001736956
Tuoteluokka	29C

**Kuvaus****Malli:**

Katkaisuun, sahaamiseen ja uritukseen.  
PolySAW-G:llä työstö onnistuu pohjaan asti.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e$  max.

**Tekninen kuvaus**

Terän leveys E	6 mm
Lastuamissyvyys leikkuuta kohti $a_{e\max}$	7,6 mm
Ø D	32 mm
Peruspitimen tyyppi	09/16
Terien lkm Z	16
Varsi	reiällä
Pinnoitus	TiAlN

Syöttö $f_z$	0,02 mm
Raaka-aine	TKM
Tuotetyyppi	Leikkuupala jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

## Tarvikkeet

Runkoweldonvarsi Tyyppi 09/16	218205 09/16
-------------------------------	--------------