

Garant**GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 160/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215160 160/10
GTIN	4045197349392
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokas kääntöteräkulmajyrsin, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaisissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho. DIN 2079 -normin mukaisiin kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä. Teknisistä syistä mallissa ei ole sisäjähdytystä.

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille. Erityisesti MTC (Multi Task Cutting) -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (MTM).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa. Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 3,1 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219808 (15IP; 3,8 Nm)
KiinnitysreiänØ	40 mm

Terän $\varnothing D_c$	160 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1805..
Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
Terien lkm Z	10
Porrastuskulma α_{max}	0,19 astetta
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,85 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	151,95 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	314 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	318 mm
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	154 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty, asetettu vääntömomentti: 3,8Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Torx Plus -profiili: 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219808