

INNOVATEST

Kovuudenmittauslaite Mikro-Vickers, Tyyppi: 401G2



Tilaustiedot

Tilausnumero	495081 401G2
GTIN	2050002075580
Tuoteluokka	49G

Kuvaus

Malli:

Testivoima valitaan ohjauspaneelista, testi tapahtuu automaattisesti. **Kovuusarvon laskenta** tehdään suoraan elektronisella mittausmikroskoopilla. 4 objektiivia mahdollistavat jopa 600-kertaisen suurennuksen. Modulaarirakenne mahdollistaa jälkikäteislaajennuksen aina täysautomaattiseksi asti. Täysautomaattinen revolveripää, jossa jopa 6 positiota (4 objektiivia ja 2 kovuuskärkeä).

Standardi:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Toimituksen sisältö:

Käyttövalmis perusvarustus: timanttipyramidi 136°, sis. ASTM. ISO-tarkastustodistus ja lähetyspakkaus.

Manuaalinen ristipöytä, liikerata 25×25 mm, objektiivit 10- ja 50-kertaiset.

Huomautus:

Toimitus veloitetaan erikseen. Ota yhteyttä mittausteknikkoosi tarvittavien kuormitustasojen ja menettelytapojen kalibroinnin osalta. Testivoimasta ja odotetusta kovuudesta riippuen voidaan tarvita lisäobjektiveja. Integroidulla PC:llä varustettu malli ja muita lisävarusteita pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Käyttö	moottoroitu
Näyttö	6,5 tuuman HD-värikosketusnäyttö
Liitäntä	USB
Paino	75 kg
Suurin näytteen korkeus	125 mm
Pituus	525 mm
Virtalähde	220 – 240 V / 50 Hz
Leveys	323 mm
Lukema	0,1 HV
Pääkuorman koestusvoima	0,01 - 2 kg
Kovuusarvon näyttö	5 numeroa
Suurin näytteen leveys	170 mm
Koestusmenettely	Vickers-Makro / Knoop
Korkeus	688 mm
Integroitu elektroninen mittausmikroskooppi	kyllä
Suurennus enint. (x-kert.)	600
Objektiivien lukumäärä	4
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	Kovuusmittari