

Garant**GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215160 63/5
GTIN	4045197349101
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokas kääntöteräkulmajyrsin, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille. Erityisesti MTC (Multi Task Cutting) -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (MTM).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa. Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 3,1 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	27 mm
Terän Ø D _c	63 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219808 (15IP; 3,8 Nm)

Sopiva kääntöterä	AP.. 1805..
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Terien lkm Z	5
Porrastuskulma α_{max}	0,52 astetta
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,8 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	54,95 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	120 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	124 mm
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	57 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219808
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty, asetettu vääntömomentti: 3,8Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Torx Plus -profiili: 15IP	674252 15IP