

Garant**SCGT 09T302, Laji: HU7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260761 HU7310
GTIN	4045197670281
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	N
lastunmurtaja	AM
Lastuamissyvyys a _p	0,1 - 4 mm
Laji	HU7310
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	350 - 600 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM

Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	SCGT 09T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä