

Garant**Torusjyrsinpää HPC, HB7820, Ø D h10 / R: 25/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210255 25/4
GTIN	4045197607577
Tuoteluokka	21M

Kuvaus**Huomautus:**

Täysuran ohjeluamisarvot, $a_{p,max} \leq 0,5 \times D$.

Tekninen kuvaus

Teräpään Ø D	25 mm
Terän pituus L ₂	19 mm
Pään pituus l	32 mm
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,28 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,22 mm
Nirkon säde	4 mm
Kiinnityskoko	24 mm
Terien lkm Z	3
Sarja	TopCut
Laji	HB7820
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W

Nousukulma	42 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	580 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	550 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
CuZn	soveltuu	350 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		