

**Garant****GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC, reiällä, Ø D / Zeff: 63/4mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	215161 63/4
GTIN	4045197455222
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokas kääntöteräkulmajyrsin, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.

**Käyttö:**

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille. Erityisesti MTC (Multi Task Cutting) -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (MTM).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa. Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 3,1 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	72 mm
Terän Ø $D_c$	63 mm
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	4
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	55 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Sopiva kääntöterä	AP.. 1805..
KiinnitysreiänØ	27 mm
Sarja	Softcut®
Kääntöterien lukumäärä	16
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219808
PrecisionBit Torx Plus -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Torx Plus -profiili: 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty, asetettu vääntömomentti: 3,8Nm	211750 3,8