




Fiiberilaikka Cubitron™ III (CER) 1182C, Ø 115 mm, Rakeisuus: 36



Tilaustiedot

Tilausnumero	566461 36
GTIN	068060664471
Tuoteluokka	53F

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusmuotoillut **suurtehoiomarakeet** 3M™ -tuotteissa koostuvat tarkasti mitoitetuista keraamisista kolmioista, jotka on järjestetty optimaalisella tavalla hiomapinnalle. **Erittäin hyvä poistoteho** ja pitkä käyttöikä sekä pinnan tasainen viimeistely.

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa **vulkaanikuitua**. Keskireikä 22,23 mm ja ristikkäisurat. Tarjoaa nopeamman ja kestävämmän työstönopeuden verrattuna 3M™ Cubitron™II - kuituhiomalaikkaan 982C.

Käyttö:

Kulmahiomakoneissa, joiden suurin kehänopeus on 80 m/s, hiomalaikoilla nro 566690 / 566692. Leikkaava hiomarae mahdollistaa **miellyttävän, ergonomisen työskentelyn** vähäisellä painovoimalla. Hyvine aineenpoisto-ominaisuuksineen 3M™-kuituhiomalaikat ovat todellinen vaihtoehto rouhinta- ja liuskahiomalaikoille.

Teräksen ja ei-rautametallien työstöön.

Tekninen kuvaus

Sisältö	25
Kiekon Ø	115 mm
Rakeisuus	36
Hioma-aine	Cubitron™ III
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka

Hioma-aineen alusta	Vulkaanikuitu
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
optimoitu materiaalille	Valurauta
optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Kuituhiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
kuiva	soveltuu		