

Garant**Jyrsinpää, 45° viiste HPC, pinnoittamaton, Ø D h10: 12mm****Tilautiedot**

Tilausnumero	210350 12
GTIN	4045197523396
Tuoteluokka	21M

Kuvaus**Huomautus:**

Täysuran ohjelastuamisarvot, $a_{p,max} \leq 0,5 \times D$.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D	12 mm
Terän pituus L ₂	12 mm
Pään pituus l	22 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,24 mm
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,13 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,11 mm
Kiinnityskoko	12 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Kokonaispituus L	36,1 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Sarja	TopCut
Laji	HU730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	W
Nousukulma	42 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä mm
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D mm
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjähdytys	ei
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	530 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	450 m/min	N
CuZn	sopii rajoituksin	320 m/min	N
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 10X4	219986 10X4
Asennusavain Tyyppi 10X4	219987 10X4