

**Garant****Silitysjyrsinpää, viiste 45°, HB730, Ø D h10: 12mm****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 210340 12     |
| GTIN         | 4045197523358 |
| Tuoteluokka  | 21M           |

**Tekninen kuvaus**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Pään pituus l  | 22 mm                 |
| Terän Ø D  | 12 mm                 |
| Terän pituus L <sub>2</sub>  | 15 mm                 |
| Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa  | 0,24 mm               |
| Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,06 mm               |
| Kiinnityskoko  | 12 mm                 |
| Nurkkaviisteen kulma   | 45 astetta            |
| Terien lkm Z   | 6                     |
| Sarja  | TopCut                |
| Laji   | HB730                 |
| Lastuava aine  | TKM                   |
| Standardi  | Tehdasnormi           |
| tyyppi   | N                     |
| Nousukulma   | 50 astetta            |
| syöttösuunta   | vaaka                 |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana                                  | 0,1×D särmäyksessä mm |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Lastuamisstrategia | HPC                     |
| Sisäjäähdytys      | ei                      |
| Sopiva kiinnitys   | GARANT TopCut           |
| Tuotetyyppi        | Leikkuupala jyrshintään |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 210 m/min      | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 170 m/min      | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 150 m/min      | P         |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 130 m/min      | P         |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 110 m/min      | P         |
| Teräs < 55 HRC                 | sopii rajoituksin | 50 m/min       | H         |
| Teräs < 60 HRC                 | sopii rajoituksin | 40 m/min       | H         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 80 m/min       | M         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | sopii rajoituksin | 50 m/min       | M         |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | sopii rajoituksin | 80 m/min       | S         |
| GG(G)                          | soveltuu          | 160 m/min      | K         |
| Öljy                           | sopii rajoituksin |                |           |
| märkä enintään                 | soveltuu          |                |           |
| märkä vähintään                | sopii rajoituksin |                |           |
| kuiva                          | sopii rajoituksin |                |           |
| ilma                           | soveltuu          |                |           |

## Tarvikkeet

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 10X4 | 219986 10X4 |
| Asennusavain Tyyppi 10X4              | 219987 10X4 |