

**Garant****Jyrsinpää, 45° viiste HPC, pinnoittamaton, Ø D h10: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210350 25
GTIN	4045197543158
Tuoteluokka	21M

**Kuvaus****Huomautus:**Täysuran ohjelastuamisarvot,  $a_{p,max} \leq 0,5 \times D$ .**Tekninen kuvaus**

Terän pituus L <sub>2</sub>	25 mm
Terän Ø D	25 mm
Pään pituus l	45 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,5 mm
Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,28 mm
Syöttö f <sub>z</sub> uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,22 mm
Kiinnityskoko	24 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Kokonaispituus L	71 mm
Terien lkm Z	3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Sarja	TopCut
Laji	HU730
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
Tyyppi	W
Nousukulma	42 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä mm
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D mm
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjähdytys	ei
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	530 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	450 m/min	N
CuZn	sopii rajoituksin	320 m/min	N
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/210350-25>