

Garant**Kopiojyrsinpää HPC, pinnoittamaton, Ø D h10: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210355 16
GTIN	4045197557704
Tuoteluokka	21M

Tekninen kuvaus

Pään pituus l	20 mm
Terän pituus L ₂	12 mm
Terän Ø D	16 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	8 mm
Syöttö f _z kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,13 mm
Kiinnityskoko	16 mm
Vapaa pituus	20 mm
Terien lkm Z	4
Sarja	TopCut
Pinnoitus	pinnoittamaton
Laji	HU730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Nousukulma	36 astetta

Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	0,05×D särmäyksessä
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	0,5×D kopiojyrinnässä
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjähdytys	ei
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	530 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	450 m/min	N
CuZn	sopii rajoituksin	320 m/min	N
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Asennusavain Tyyppi 13X4	219987 13X4
Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 13X4	219986 13X4