



## KOMET® M03Speed -hienosäätöpää, Ø Dmin: 24,8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	238370 24,8
GTIN	4047109074613
Tuoteluokka	24I

### Kuvaus

#### Malli:

- Dynaaminen tasapainotus luistissa suuria kierroslukuja varten.
- Modulaarinen rakenne.
- Hienosäätö ilman lisäkivistystä.
- ABS®-liitin – erinomainen vaihtotarkkuus.
- Nopea karkeasäätö tehdään säätämällä sorvausterää.
- Ohjattu sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terälle.
- Hyvin pienet syöttöaskeleet µm-alueella - hienosäätöalueella 0,25 – 0,6 mm Ø työstöalueen mukaan.
- Hienosäätöaskeleet vastaavat 0,002:ta mm Ø.
- Hyvän lukematarkkuuden ansiosta ongelmaton asetus tai luettavuus ilman noniusta.

#### Huomautus:

Lisäteränpidin, esim.: takaperin työstämiseen ja muut kulmat, esim.= 15°, 30°, 45°, nopeasti toimitettavissa.

Vaihtosillat, teränpitimet ja kääntöterät on tilattava erikseen.

### Tekninen kuvaus

Vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	24,8
hienosäätö Ø	0,25 mm
karkeasäätöalue S	4,5 mm
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	25
Teränpidin	238355 24,8

Enimmäiskierrosluku	40000 min <sup>-1</sup>
Terän säde Ø D2 etuperintyöstö	24,5 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	39,9 mm
Työstöalueen Ø	24,8 - 33 mm
Varsi	ABS
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Kupera
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

## Tarvikkeet

KOMET®-teränpidin 90° M03Speed-malliin Eteenpäin Sopii palkin M03 Koko 24,8

238355 24,8