

Garant**GARANT Master Alu SlotMachine TKM-rouhintajyrsin, sisäjähdytys HPC, DLC, Ø e8 DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	205251 10
GTIN	4067263130390
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Rouhintaan. Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.

Etu:**Optimoitu uramuoto, epäkeskinen takareunan hionta, suuret lastu-urat.**

Enintään $2 \times D$ umpimateriaaliin korkeimmilla syöttönopeuksilla ja hyvin tasaisella käynnillä.

Rampit mahdollisia 45° kulmaan saakka.

Suurimmat syöttönopeudet mahdollisia kohtisuorassa upotuksessa **erityisen upotusgeometrian** ansiosta.

Tekninen kuvaus

Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Kavennuksen Ø D_1	9,5 mm
Terän pituus L_c	22 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,12 mm
varren Ø D_s	10 mm
Nousukulma	35 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kulmapyöristys r_v	0,32 mm
HammaslukuZ	3

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	30 mm
Kokonaispituus L	72 mm
Syöttö f_z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,14 mm
Terän $\varnothing D_c$	10 mm
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HB
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sarja	Master Alu
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
Jyrsintäprofiili	WR
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	$0,5 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	450 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	380 m/min	N
PA 66	sopii rajoituksin	120 m/min	N
PEEK	sopii rajoituksin	100 m/min	N
Cu	soveltuu	160 m/min	N

CuZn	soveltuu	200 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		