

**Garant****NC-paikoituspora 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 12mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	210400 12
GTIN	4045197557544
Tuoteluokka	21M

## Tekninen kuvaus

Terän pituus L <sub>2</sub>	6 mm
Pään pituus l	16 mm
Teräpään Ø D	12 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm/kierr,
Kiinnityskoko	12 mm
Sarja	TopCut
Laji	HB730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Terien lkm Z	2
Kärkikulma	90 astetta
Varsi	GARANT TopCut
Sisäjäähdytys	ei

Tuotetyyppi

Leikkuupala keskitys- ja aloitusreikäporaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

## Tarvikkeet

Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 10X4

219986 10X4

Asennusavain Tyyppi 10X4

219987 10X4