

**KOMET® M03Speed -hienosäätöpää, Ø Dmin: 62mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	238370 62
GTIN	4047109081574
Tuoteluokka	24I

Kuvaus**Malli:**

- **Dynaaminen tasapainotus luistissa suuria kierroslukuja varten.**
- **Modulaarinen rakenne.**
- **Hienosäätö ilman lisäkivistystä.**
- **ABS®-liitin – erinomainen vaihtotarkkuus.**
- **Nopea karkeasäätö tehdään säätämällä sorvausterää.**
- **Ohjattu sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terälle.**
- **Hyvin pienet syöttöaskeleet µm-alueella - hienosäätöalueella 0,25 – 0,6 mm Ø työstöalueen mukaan.**
- **Hienosäätöaskeleet vastaavat 0,002:ta mm Ø.**
- **Hyvän lukematarkkuuden ansiosta ongelmaton asetus tai luettavuus ilman noniusta.**

Käyttö:

Yhdistelmä vaihtosillan nro 238372 kanssa.

Huomautus:

Lisäteränpidin, esim.: takaperin työstämiseen ja muut kulmat, esim.= 15°, 30°, 45°, nopeasti toimitettavissa.

Vaihtosillat, teränpitimet ja kääntöterät on tilattava erikseen.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	18500 min ⁻¹
hienosäätö Ø	0,6 mm

Terän säde \varnothing D2 etuperintyöstö	55 mm
Vähimmäis- \varnothing D _{min}	62
ABS® varren \varnothing D _s	50
Teränpidin	238374 62-82
Vaihtosilta	238372 62; 82
Työstöalueen \varnothing	62 - 103 mm
Varsi	ABS
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Kupera
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

KOMET®-teränpidin 90° M03Speed-malliin Eteenpäin Sopii palkin M03 Koko 62-82

238374 62-82