

**SNGA 120412, PT600M, Käyttöalue: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255832 HART
GTIN	4960664546022
Tuoteluokka	25F

Kuvaus**Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut keraamiset kääntöterät.

Nirkon säde: 1,2 mm

Laji: PT600M

Viiste: S02025

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 0,9 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,25 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 0,9 mm
Viiste	S02025
Käyttöalue	HART

Syöttö f	0,1 - 0,25 mm/kierr,
Laji	PT600M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 200 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Keramiikka
ISO-koodi-kääntöterä	SNGA 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotenimen määrite	PT600M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä