

**CNGA 120412, PT600M, Käyttöalue: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255810 HART
GTIN	4960664545551
Tuoteluokka	25F

Kuvaus**Malli:****MEGACOAT**-pinnoitetut keraamiset kääntöterät.

Laji: PT600M

Viiste: S02025

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 0,9 mmSyöttö f : 0,1 - 0,25 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 200 m/min**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 200 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Käyttöalue	HART
Viiste	S02025

Lastuamissyvyys a _p	0,1 - 0,9 mm
Laji	PT600M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Keramiikka
ISO-koodi-kääntöterä	CNGA 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotenimen määrite	PT600M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä