

**Garant****GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z:  
14/1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215560 14/1
GTIN	4045197408891
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.**

**Käyttö:**

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Huomautus:**

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava. GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	AP.. 1335..
Terän Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	85 mm
Varren Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	16 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	37 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	219825 (8IP; 2,2 Nm)
Terien lkm Z	1
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	8,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	26 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	0,8 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	2,03 astetta
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	12 mm
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219825