

**DNGA 150604, PT600M, Käyttöalue: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255815 GG
GTIN	4960664545674
Tuoteluokka	25F

**Kuvaus****Malli:****MEGACOAT**-pinnoitetut keraamiset käänötöerät.

Laji: PT600M

Viiste: T02025

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmSyöttö  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/kierr,Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 550 m/min**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	jatkuva
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 550 m/min
Käyttöalue	GG
Syöttö $f$	0,15 - 0,4 mm/kierr,

Viiste	T02025
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Laji	PT600M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Keramiikka
ISO-koodi-kääntöterä	DNGA 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotenimen määrite	PT600M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä