

Garant**Digitaalinen 3D-anturi, anturipää (ø 4 mm), Varren Ø: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	359501 16
GTIN	4067263141006
Tuoteluokka	31T

Kuvaus**Malli:**

- **Suuri tarkkuus ja lineaarisuus. Soveltuu työkappaleiden mittaamiseen ja mittaaminen on mahdollista kko työskentelyalueella.**
- **Itsenäisesti toimiva.**
- **Erittäin hyvä luettavuus yhdistelmänäytön ansiosta: Digitaalinen näyttö antaa tarkan mittausarvon.**
- **LED ilmaisee mittauksen tilan: vihreä = 0,000 (vihreä LED vilkkuu dynaamisesti lähestyttäessä nollapistettä ja muuttuu pysyväksi, kun nollapiste on saavutettu), punainen = ylitys.**
- **Mukava ja helppo keskisyyden säätö.**
- **Suuri työskentelyalue kaikkiin suuntiin (x, y, z: 6 mm).**
- **Kompakti metallikotelo**
- **Murtumispiste**
- **Pöly- ja vesitiivis (IP67)**
- **Lukeman vaihto 0,005/0,001**

Käyttö:

Tarkka mittalaite jyrsin- ja kipinätyöstökoneisiin. Työstökappaleen nollakohdan määrittämiseen, pituuksien, porauskeskiöiden ja viitereunojen mittaamiseen. Sorvien työkalupituuksien määrittämiseen, sorvaustyökalujen asettamiseen sorvauskeskiöön (kartiokärki).

Toimituksen sisältö:

Mukana paristo CR2 ja mittauskärki nro 359505 koko 4

Huomautus:

Sopivat anturipäät nro 359505.

Tekninen kuvaus

Mittaustarkkuus	< 0,01 mm
Kokonaispituus (runko ja mittauskärki)	130 mm
Kotelon syvyys	39 mm
Kotelon leveys	67 mm
Paino	0,42 kg
Varamittauskärki	359505 4
Kotelon pituus	55,5 mm
Säätöalue	± 0,4 mm
IP-suojaluokka	IP 67
Lukema	0,005/0,001 mm
Varren Ø	16 mm
Liikepituudet x, y, z	6 mm
Mittauskärjen vapaa pituus	40 mm
Tuotetyyppi	Anturi