

**KOMET REAMAX® TS -kalvinpää H7 HM ASG3000, TiN, Nimellis-Ø D: 50 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	239826 50
GTIN	4047109236363
Tuoteluokka	27E

**Kuvaus****Malli:**

Kalvinpää, suora hammastus, **valmiiksi hiottu sovitteelle H7.**

Käyttötarkoitukseen mukautettu terämitoitus. Jälkisäädettävissä  $\mu$ -alueella kulumisen kompensointiin ja pienimpien mahdollisten perustoleranssien saavuttamiseksi, alk. IT4. Läpireikien poraamiseen 5xD saakka.

Mitoituksessa **ASG3000** leikkuukulmalla 45° ylimääräinen lastu-ura poistaa lastut tarkasti terää pitkin. **Pohja- ja läpireikien poraamiseen.**

Sopii hakkaavaan leikkuuseen.

**Huomautus:**

- **Muita kokoja saatavissa lyhyellä toimitusajalla pyynnöstä.**
- **Sopivat pidikkeet nroista 239880 – 239940.**
- **Ohjekäyttöarvot koskevat läpiporauksia.**

Sisäjähdytys: kyllä

pitimelle nro 239880 - 239940: 42 – 51,99

Terän pituus  $l_1$ : 6 mm

Pään pituus  $l$ : 25 mm

Terien lkm Z: 8

Syöttö  $f$  teräksessä  $< 750 \text{ N/mm}^2$ : 1,2 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

Nimellis-Ø D	50 mm
--------------	-------

Terän pituus $l_1$	6 mm
pitimelle nro 239880 - 239940	42 – 51,99
Terien lkm Z	8
Pään pituus l	25 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm/kierr,
Pinnoitus	TiN
Poraustoleranssi	H7
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupala kalvintaan

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	80 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	M
CuZn	soveltuu	100 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		