

Garant**GARANT Vap Tap -konekierretappi HSS-E, Höyrytetty, M: M5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132642 M5
GTIN	4069515001700
Tuoteluokka	13V

Kuvaus**Malli:**

GARANT Vap Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Prosessivarma käyttö monenlaisissa materiaaleissa. Optimoitu **kaulan ja uran pituus parantaa lastunpoistoa syvissä** kierteissä. Tehokas **HSS-E terämateriaali**, jonka vanadiinipitoisuus on suuri, parantaa **kulutuksenkestävyyttä. Pinta höyrytetty**, kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	4,2 mm
Kierteen Ø	5 mm
varren Ø D _s	6 mm
Standardi	DIN 371
Kierteennousu	0,8 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteen koko	M5
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kokonaispituus L	70 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	M

Kierteen syvyys	15 mm
Pinnoitus	Höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Sarja	Vap Tap
Tuotetyyppi	kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	18 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		