

**Garant****GARANT Vap Tap -konekierretappi HSS-E muoto C, höyrytetty, M: M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135805 M8
GTIN	4069515002264
Tuoteluokka	13V

**Kuvaus****Malli:****Muoto C** (2–3 kierteen etuviiste).**Muoto C** (2–3 kierteen etuviiste).**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	24 mm
Terien lkm Z	3
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen Ø	8 mm
Kierretyyppi	M
Alkureiän Ø	6,8 mm
Kierteennousu	1,25 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen koko	M8
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Lastuava aine	HSS E

Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	vihreä
Sarja	Vap Tap
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	18 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

