

Garant**GARANT Vap Tap -konekierretappi HSS-E muoto C, höyrytetty, M: M12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135805 M12
GTIN	4069515002288
Tuoteluokka	13V

Kuvaus**Malli:****Muoto C** (2–3 kierteen etuviiste).**Muoto C** (2–3 kierteen etuviiste).**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	10,2 mm
Kierteen Ø	12 mm
Kierteen koko	M12
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	110 mm
Kierretyyppi	M
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,75 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	7 mm
varren Ø D _s	9 mm
Standardi	DIN 376
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen syvyys	36 mm

Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Sarja	Vap Tap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	18 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

