

**CNMG 120404, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250182 SP4019
GTIN	2050001938121
Tuoteluokka	28A

Kuvaus

CNMG 120404 SP4019 Laji: SP4019
lastunmurtaja: 3J
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 4 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 40 - 110 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1 - 4 mm
lastunmurtaja	3J
Oheiskäyttö	S
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,15 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	40 - 110 m/min

Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min
Laji	SP4019
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä