

Garant**Sorvauskääntöterä VCGW 110304 FN, MKD****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265980 NU
GTIN	4069515008518
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät.

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master Eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäSORVAUSpitimiä.

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,01 - 0,2 mm
Lastuamissärmän malli	NU
Syöttö f	0,005 - 0,2 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VCGW 110304 FN
Laji	MKD
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	MKD
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 1400 m/min
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä