

Garant**Lieriömäinen pidin sisäjähdytyksellä, weldonvarsi, jyrsinpään Ø:lle D: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210557 10
GTIN	4045197557735
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Huomautus:

Enimmäisjyrshintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	24 mm
jyrsinpään Ø:lle D	10 mm
Ulko-Ø d_1	9,8 mm
Suosittelut kiristysmomentti	5 Nm
Kokonaispituus L	75 mm
varren Ø D_s	16 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike