

Garant**Sorvauskääntöterä VBGW 110304 FN, MKD****Tilastiedot**

Tilausnumero	266010 NU
GTIN	4069515008549
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät.

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master Eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäSORVAUSPITIMIÄ.

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,01 - 0,2 mm
Lastuava aine	MKD
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamissärmän malli	NU
ISO-koodi-kääntöterä	VCGW 160412 FN

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 1400 m/min
Laji	MKD
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Syöttö f	0,005 - 0,2 mm/kierr,
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä