

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90°, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 25/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215577 25/2
GTIN	4045197455277
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Huomautus:

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava. GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Älä käytä viistoupotukseen tai kehäsyöttöön!

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\max}$	30 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Kokonaispituus L_{ges}	101 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	2

Sopiva kääntöterä	AP.. 1335..
Ulkoneman pituus L ₁	45 mm
Varren Ø D ₅ h6	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Sarja	Softcut®
Kääntöterien lukumäärä	6
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219826