

**HELI3MILL-kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 125/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226490 125/7
GTIN	7291075313123
Tuoteluokka	19D

Kuvaus**Malli:**

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	TD..1505..
Porrastuspituus L kun α_{max}	1501,11 mm
Ø D ₃	120,6 mm
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	249 mm
Terien lkm Z	7
Pyöröporausjyrsintä a _p	3,3 mm

Sarja	HELI3MILL
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	245 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	40 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,5 astetta
Terän $\varnothing D_c$	125 mm
Valmistajamerkintä	HM390 FTD D125-7-40-15
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2

229696 2