



HELI3MILL-kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 50/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	226490 50/4
GTIN	7291075313048
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	3,9 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	95 mm
Sopiva kääntöterä	TD..1505..
Porrastuspituus L kun α_{max}	468,99 mm
Terien lkm Z	4
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	99 mm

Sarja	HELI3MILL
KiinnitysreiänØ	22 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,6 astetta
Ø D ₃	45,6 mm
Terän Ø D _c	50 mm
Valmistajamerkintä	HM390 FTD D050-4-22-15
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1

229696 1