

**HELI3MILL-kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 63/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226490 63/5
GTIN	7291075313314
Tuoteluokka	19D

Kuvaus**Malli:**

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	121 mm
Sarja	HELI3MILL
Terän Ø D _c	63 mm
Sopiva kääntöterä	TD..1505..
Ø D ₃	58,6 mm
Terien lkm Z	5
Porrastuskulma α _{max}	1,2 astetta

Porrastuspituus L kun α_{\max}	625,39 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	3,8 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	125 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	22 mm
Kokonaispituus L_{ges}	45 mm
Valmistajamerkintä	HM390 FTD D063-5-22-15
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2

229696 2