



## LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, Kierteellinen, Ø DC / terien lkm Z: 42/6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221104 42/6
GTIN	7291075393347
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Innovatiivinen suuren syötön jyrsintäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
Terän Ø $D_c$	42 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	0,8 mm
Kiinnityskierre M	M16
Sarja	LOGIQ4FEED
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	83 mm
Ø $D_3$	34,6 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	76,6 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	64,45 mm

Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,8 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Terien lkm Z	6
Sopiva kääntöterä	XNMU040310..
Valmistajamerkintä	FFX4 ED42/1.65-6-M16-04
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsimet

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 2	229695 2
--------------------------------------	----------