



HELI3MILL-kulmajyrsin, weldonvarsi, Ø DC / terien lkm Z: 32/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	226481 32/4
GTIN	7291075313956
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Tekninen kuvaus

Porrastuspituus L kun α_{\max}	220,9 mm
Porrastuskulma α_{\max}	2,1 astetta
Ø D ₃	28 mm
Kokonaispituus L _{ges}	110 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	3,3 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	63 mm
Varren Ø D ₅ h6	32 mm
Ulkoneman pituus L ₁	30 mm
Sopiva kääntöterä	TP..1003..
Terän Ø D _c	32 mm
Sarja	HELI3MILL

Terien lkm Z	4
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	60,4 mm
Valmistajamerkintä	HM390 ETP D32-4-W32-10
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 1	229695 1
--------------------------------------	----------