



HELI3MILL-kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 80/11Smm



Tilaustiedot

Tilausnumero	226486 80/11S
GTIN	7291075314168
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Tekninen kuvaus

Sarja	HELI3MILL
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	159 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	3,4 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	156,4 mm
Terien lkm Z	11
Ø D ₃	76 mm

Porrastuskulma α_{\max}	0,8 astetta
Terän $\varnothing D_c$	80 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	515,62 mm
Sopiva kääntöterä	TP..1003..
Kiinnitysreiän \varnothing	27 mm
Valmistajamerkintä	HM390 FTP D080-11-27-10
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 1

229695 1