



HELI3MILL-kulmajyrsin, Lieriövarsi., Ø DC / terien lkm Z: 50/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	226488 50/4
GTIN	7291075313352
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	99 mm
Kokonaispituus L _{ges}	130 mm
Terän Ø D _c	50 mm
Porrastuskulma α _{max}	1,6 astetta
Ulkoneman pituus L ₁	40 mm
Varren Ø D ₃ h ₆	32 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	468,99 mm
Terien lkm Z	4
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	95 mm
Ø D ₃	45,6 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	3,9 mm

Sarja	HELI3MILL
Sopiva kääntöterä	TD..1505..
Valmistajamerkintä	HM390 ETD D050-4-C32-15
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	229696 1
--	----------