



## LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, reiällä, Ø DC/ terien lkm Z: 52/7



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221106 52/7
GTIN	7291075393392
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Innovatiivinen suuren syötön jyrsintäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Tekninen kuvaus

Terän Ø D <sub>c</sub>	52 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,7 astetta
Sopiva kääntöterä	XNMU040310..
Ø D <sub>3</sub>	44,6 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	103 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm

Terien lkm Z	7
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	73,66 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	0,8 mm
Sarja	LOGIQ4FEED
Fz Helix	0,8
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	96,6 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma $\kappa$	17 astetta
Valmistajamerkintä	FFX4 FD052-7-22-04
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 2	229695 2
--------------------------------------	----------