

**LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, reiällä, Ø DC/ terien lkm Z: 32/5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221106 32/5
GTIN	7291075393354
Tuoteluokka	19D

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen suuren syötön jyrsintäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	16 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	63 mm
Terän Ø D _c	32 mm
Ø D ₃	24,6 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	42,97 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	56,6 mm
Fz Helix	0,8

Porrastuskulma α_{\max}	1,2 astetta
Sopiva kääntöterä	XNMU040310..
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,8 mm
Terien lkm Z	5
Sarja	LOGIQ4FEED
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Asetuskulma κ	17 astetta
Sisäjäähdytys	kyllä
Valmistajamerkintä	FFX4 FD032-5-16-04
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 2	229695 2
--------------------------------------	----------